

Garant**Ruční závitníky sada, bez povlaku, MF: 8X0,5****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 130470 8X0,5 |
| GTIN | 4045197066930 |
| Třída artiklu | 11G |

Popis**Provedení:**

2-dílná sada, **skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku**. Závitník je vybroušen z masivu a podbroušen.

Druh závitů: MF

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 2181

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,5 mm

Celková délka L: 50 mm

Ø stopky D_s: 6 mm

Stopka 4hran □: 4,9 mm

Ø otvoru pod závit: 7,5 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|--------|
| Závit Ø | 8 mm |
| Stoupání závitů | 0,5 mm |
| Ø otvoru pod závit | 7,5 mm |
| Ø stopky D _s | 6 mm |
| Celková délka L | 50 mm |
| Stopka 4hran □ | 4,9 mm |

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Toleranční třída | ISO 2 6H |
| Řezný materiál | HSS |
| Norma | DIN 2181 |
| Hloubka závitu | 16 mm |
| Druh závitu | MF |
| Rozměr závitu | M8x0,5 |
| Povlak | bez povlaku |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | DIN 13 |
| Tvar náběhu | C |
| Tvar náběhu | D |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 3xD při slepém otvoru |
| Použití při způsobu vrtání | do 3xD při průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravý |
| Typ nástroje na závity | Ruční závitník |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník, plasty | omezené použití | | |
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | | |
| Al > 10% Si | omezené použití | | |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| GG(G) | omezené použití | | |

| | |
|-------|-----------------|
| Uni | vhodný |
| Olej | vhodný |
| suché | omezené použití |