



## Strojní závitník HSS-E-PM tvar C 6G, TiAlN, M: M5



### Údaje o objednávce

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 136155 M5     |
| GTIN             | 4045197272263 |
| Třída artiklu    | 11H           |

### Popis

#### Provedení:

**Tvar C** (2 – 3chodý náběh).

**Třída tolerance ISO 3 / 6G**

#### Použití:

Pro obrobky, které budou opatřené **galvanicky naneseným ochranným povrchem**, nebo jež se v důsledku tvrzení smršťují.

#### Upozornění:

**K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!**

**Doporučenými následnými produkty jsou č. 135960 – 136158.**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 3 6G

Stoupání závitu: 0,8 mm

Celková délka  $L_{celk.}$ : 70 mm

Stopka Ø: 6 mm

Stopka 4hran: 4,9 mm

Otvor pod závit Ø: 4,2 mm

### Technický popis

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Závit Ø           | 5 mm      |
| Otvor pod závit Ø | 4,2 mm    |
| Počet břitů Z     | 3         |
| Stoupání závitu   | 0,8 mm    |
| Náběhový úhel     | 50 stupeň |

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Počet drážek na třísky           | 3                                       |
| Norma                            | DIN 371                                 |
| Stopka Ø                         | 6 mm                                    |
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 70 mm                                   |
| Stopka 4hran                     | 4,9 mm                                  |
| Toleranční třída                 | ISO 3 6G                                |
| Řezný materiál                   | HSS E PM                                |
| Hloubka závitů                   | 15 mm                                   |
| Druh závitů                      | M                                       |
| Rozměr závitů                    | M5                                      |
| Povlak                           | TiAlN                                   |
| Vrcholový úhel                   | 60 stupeň                               |
| Norma závitů                     | DIN 13                                  |
| Tvar náběhu                      | C                                       |
| Úhel sklonu šroubovice           | 40 stupeň                               |
| Stopka                           | Válcová stopka s h9                     |
| vnitřní chlazení                 | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání       | do 3xD při slepém otvoru                |
| Směr řezu                        | pravý                                   |
| Typ nástroje na závity           | strojní závitník pro dynamické obrábění |
| Barevný kroužek                  | zelená                                  |