



Strojní závitník HSS-E-PM tvar C 6G, TiAlN, M: M6



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	136155 M6
GTIN	4045197272270
Třída artiklu	11H

Popis

Provedení:

Tvar C (2 – 3chodý náběh).

Třída tolerance ISO 3 / 6G

Použití:

Pro obrobky, které budou opatřené **galvanicky naneseným ochranným povrchem**, nebo jež se v důsledku tvrzení smršťují.

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!

Doporučenými následnými produkty jsou č. 135960 – 136158.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 3 6G

Stoupání závitu: 1 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 80 mm

Stopka Ø: 6 mm

Stopka 4hran: 4,9 mm

Otvor pod závit Ø: 5 mm

Technický popis

Otvor pod závit Ø	5 mm
Stoupání závitu	1 mm
Závit Ø	6 mm
Náběhový úhel	50 stupeň
Počet drážek na třísky	3

Počet břitů Z	3
Norma	DIN 371
Stopka Ø	6 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	80 mm
Stopka 4hran	4,9 mm
Toleranční třída	ISO 3 6G
Řezný materiál	HSS E PM
Hloubka závitů	18 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M6
Povlak	TiAlN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená