

**Strojní závitník HSS-E tvar C, TiCN, M: M4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	135955 M4
GTIN	4045197649607
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****Tvar C** (2 – 3chodý náběh).

Pro zvlášť vysoké nároky na tvrdost a houževnatost.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,7 mm

Celková délka L: 63 mm

Stopka Ø D_s: 4,5 mm

Stopka 4hran □: 3,4 mm

Otvor pod závit Ø: 3,3 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	2
Počet břitů Z	2
Závit Ø	4 mm
Otvor pod závit Ø	3,3 mm
Stoupání závitu	0,7 mm
Norma	DIN 371
Stopka Ø D _s	4,5 mm
Celková délka L	63 mm

Stopka 4hran □	3,4 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	12 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M4
Povlak	TiCN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník