



Strojní závitník HSS-E tvar C, TiN, M: M5



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	135900 M5
GTIN	4045197077882
Třída artiklu	11H

Popis

Provedení:

Tvar C (2 – 3chodý náběh).

Minimální náchylnost k zadírání.

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!

Doporučenými následnými produkty jsou č. 135960 – 136158.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,8 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$: 70 mm

Stopka \varnothing : 6 mm

Stopka 4hran: 4,9 mm

Otvor pod závit \varnothing : 4,2 mm

Technický popis

Závit \varnothing	5 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Otvor pod závit \varnothing	4,2 mm
Náběhový úhel	50 stupeň
Stoupání závitu	0,8 mm
Norma	DIN 371

Stopka Ø	6 mm
Celková délka L _{celk.}	70 mm
Stopka 4hran	4,9 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	15 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M5
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená