



Strojní závitník HSS-E-PM tvar C 6G, TiAlN, M: M8



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	136155 M8
GTIN	4045197272287
Třída artiklu	11H

Popis

Provedení:

Tvar C (2 – 3chodý náběh).

Třída tolerance ISO 3 / 6G

Použití:

Pro obrobky, které budou opatřené **galvanicky naneseným ochranným povrchem**, nebo jež se v důsledku tvrzení smršťují.

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!

Doporučenými následnými produkty jsou č. 135960 – 136158.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 3 6G

Stoupání závitu: 1,25 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 90 mm

Stopka Ø: 8 mm

Stopka 4hran: 6,2 mm

Otvor pod závit Ø: 6,8 mm

Technický popis

Závit Ø	8 mm
Náběhový úhel	50 stupeň
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Otvor pod závit Ø	6,8 mm

Stoupání závitu	1,25 mm
Norma	DIN 371
Stopka Ø	8 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	90 mm
Stopka 4hran	6,2 mm
Toleranční třída	ISO 3 6G
Řezný materiál	HSS E PM
Hloubka závitu	24 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M8
Povlak	TiAlN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená