

**Strojní závitník HSS-E-PM, TiCN, M: M12****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	135730 M12
GTIN	4045197265319
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Extremně silná pravotočivá spirála, pro optimální odvádění třísek. **Paralelně odsazený vodící závit.**

Výhoda:

Při zpětném chodu nedochází k zaseknutí třísek a následnému vylamování špiček zubů.

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!

Doporučeným následným produktem je č. 135732.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitů: 1,75 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$: 110 mm

Stopka \varnothing : 9 mm

Stopka 4hran: 7 mm

Otvor pod závit \varnothing : 10,2 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Náběhový úhel	50 stupeň
Závit \varnothing	12 mm
Otvor pod závit \varnothing	10,2 mm

Stoupání závitu	1,75 mm
Norma	DIN 376
Stopka Ø	9 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	110 mm
Stopka 4hran	7 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	HSS E PM
Hloubka závitu	24 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M12
Povlak	TiCN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	50 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá