

**Strojní závitník HSS-E-PM tvar C 6G, TiAlN, M: M12****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	136155 M12
GTIN	4045197272300
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Tvar C** (2 – 3chodý náběh).**Třída tolerance ISO 3 / 6G****Použití:**

Pro obrobky, které budou opatřené **galvanicky naneseným ochranným povrchem**, nebo jež se v důsledku tvrzení smršťují.

Upozornění:**K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!****Doporučenými následnými produkty jsou č. 135960 – 136158.**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 3 6G

Stoupání závitu: 1,75 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$: 110 mm

Stopka Ø: 9 mm

Stopka 4hran: 7 mm

Otvor pod závit Ø: 10,2 mm

Technický popis

Závit Ø	12 mm
Počet břitů Z	3
Otvor pod závit Ø	10,2 mm
Počet drážek na třísky	3

Stoupání závitu	1,75 mm
Náběhový úhel	50 stupeň
Norma	DIN 376
Stopka Ø	9 mm
Celková délka L _{celk.}	110 mm
Stopka 4hran	7 mm
Toleranční třída	ISO 3 6G
Řezný materiál	HSS E PM
Hloubka závitu	36 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M12
Povlak	TiAlN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená