

**Garant****TK výstružník HPC slepý otvor, DLC, Jmenovitý Ø DC: 8,5 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	164347 8,5
GTIN	4045197548849
Třída artiklu	10N

**Popis****Provedení:**

**Provedení pro NC stroje** se sudým Ø stopky pro standardizované upínače speciálně v **hydraulických** nebo **vysoce přesných upínacích trnech**. Pro dosažení **nejvyšší přesnosti obvodové házivosti** a **bezpečnosti procesu**. Již není nutné pořizovat zvláštní upínače. S vnitřním přívodem chladiva pro **použití v rozsahu HPC** pro snížení výrobních nákladů.

**Výstružníky se vybrušují pro lícování dle Vašich údajů.**

S **DLC povlakováním sp<sup>2</sup> nejnovější generace.**

**Použití:**

K **vystružování HPC/HSC u slepých otvorů.**

Počet břitů Z: 6

Rozsah Ø: 8,21 - 8,7 mm

Délka břitu L<sub>c</sub>: 20 mm

Délka vyložení L<sub>1</sub>: 55 mm

Celková délka L: 100 mm

Počet břitů Z: 6

Stopka Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

**Technický popis**

Délka vyložení L <sub>1</sub>	55 mm
Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	8,5 mm
Tolerance stopky	h6
Posuv f v hliníku litině	1,4 mm/ot,
Stopka Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Celková délka L	100 mm

Délka břitu $L_c$	20 mm
Rozsah $\varnothing$	8,21 - 8,7 mm
Počet břítů Z	6
Povlak	DLC
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	W
Vnitřní chlazení	Ano, při 25 barech
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění	HPC
Použití při způsobu vrtání	u slepých otvorů
Barevný kroužek	žlutá
Druh produktu	Vystružovací nástroj s břity, které nelze uvolnit