

HOLEX**Strojní závitník HSS-E tvar C, TiCN, M: M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	135955 M12
GTIN	4045197649652
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****Tvar C** (2 – 3chodý náběh).

Pro zvlášť vysoké nároky na tvrdost a houževnatost.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 1,75 mm

Celková délka L: 110 mm

Stopka Ø D_s: 9 mm

Stopka 4hran □: 7 mm

Otvor pod závit Ø: 10,2 mm

Technický popis

Závit Ø	12 mm
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Stoupání závitů	1,75 mm
Otvor pod závit Ø	10,2 mm
Norma	DIN 376
Stopka Ø D _s	9 mm
Celková délka L	110 mm

Stopka 4hran □	7 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	36 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M12
Povlak	TiCN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník