

**Strojní závitník HSS-E-PM tvar C 6G, TiAlN, M: M4****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	136155 M4
GTIN	4045197272256
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****Tvar C** (2 – 3chodý náběh).**Třída tolerance ISO 3 / 6G****Použití:**

Pro obrobky, které budou opatřené **galvanicky naneseným ochranným povrchem**, nebo jež se v důsledku tvrzení smršť'ují.

**Upozornění:****K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!****Doporučenými následnými produkty jsou č. 135960 – 136158.**

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 3 6G

Stoupání závitů: 0,7 mm

Celková délka  $L_{\text{celk.}}$ : 63 mmStopka  $\varnothing$ : 4,5 mm

Stopka 4hran: 3,4 mm

Otvor pod závit  $\varnothing$ : 3,3 mm**Technický popis**

Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitů	0,7 mm
Náběhový úhel	50 stupeň
Otvor pod závit $\varnothing$	3,3 mm

Závit Ø	4 mm
Norma	DIN 371
Stopka Ø	4,5 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	63 mm
Stopka 4hran	3,4 mm
Toleranční třída	ISO 3 6G
Řezný materiál	HSS E PM
Hloubka závitů	12 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M4
Povlak	TiAlN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená