

**Garant****Strojní závitník, vaporizovaný, M: M2****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 131100 M2     |
| GTIN           | 4045197068408 |
| Třída artiklu  | 11H           |

**Popis****Provedení:****Silný utvářeč třísky.**

**Vodící díl s mazacími drážkami**, avšak bez třískových drážek. **Velmi stabilní, optimální vlastní vedení a žádné dořezávání** při zpětném chodu.

Vel. M2,3 a M2,6 se starým profilem DIN.

**Text upoutávky:**

Mazací drážka

Vodící závit

Náběh

Loupací náběh

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,4 mm

Celková délka L: 45 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Stopka 4hran □: 2,1 mm

Ø otvoru pod závit: 1,6 mm

**Technický popis**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Závit Ø                | 2 mm   |
| Počet drážek na třísky | 2      |
| Ø otvoru pod závit     | 1,6 mm |
| Počet břitů Z          | 2      |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Stoupání závitu            | 0,4 mm                                  |
| Norma                      | DIN 371                                 |
| Ø stopky D <sub>s</sub>    | 2,8 mm                                  |
| Celková délka L            | 45 mm                                   |
| Stopka 4hran □             | 2,1 mm                                  |
| Toleranční třída           | ISO 2 6H                                |
| Řezný materiál             | HSS E                                   |
| Hloubka závitu             | 6 mm                                    |
| Druh závitu                | M                                       |
| Rozměr závitu              | M2                                      |
| Povlak                     | vaporizovaný                            |
| Vrcholový úhel             | 60 stupeň                               |
| Norma závitů               | DIN 13                                  |
| Tvar náběhu                | B                                       |
| Stopka                     | Válcová stopka s h9                     |
| Vnitřní chlazení           | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání | Do 3xD při průchozím otvoru             |
| Směr řezu                  | pravý                                   |
| Typ nástroje na závity     | Strojní závitník pro dynamické obrábění |
| Barevný kroužek            | žlutá                                   |
| Druh produktu              | Závitník                                |

## Údaje o uživateli

|                              | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník, plasty               | vhodný          | 13 m/min       | N       |
| Hliník (krátké třísky)       | vhodný          | 13 m/min       | N       |
| Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup> | vhodný          | 15 m/min       | P       |
| CuZn                         | omezené použití | 13 m/min       | N       |

|            |        |
|------------|--------|
| Olej       | vhodný |
| mokrý max. | vhodný |