

Garant
Ruční závitníky sada, bez povlaku, G: G1/2

Údaje o objednávce

Artikové číslo	130550 G1/2
GTIN	4045197067623
Třída artiklu	11G

Popis
Provedení:

2-dílná sada, skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.

Použití:

Pro válcový trubkový závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 14

Závit Ø: 20,96 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D_s: 16 mm

Stopka 4hran □: 12 mm

Ø otvoru pod závit: 19 mm

Technický popis

Chodů na palec	14
Závit Ø	20,96 mm
Stoupání závitu	1,814 mm
Ø otvoru pod závit	19 mm
Řezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	16 mm

Celková délka L	80 mm
Stopka 4hran □	12 mm
Hloubka závitů	41,92 mm
Rozměr závitů	G1/2
Povlak	bez povlaku
Druh závitů	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5157
Tvar náběhu	D
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		

Olej	vhodný
suché	omezené použití