

**Strojní závitník HSS-E tvar C, TiN, M: M20****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	135900 M20
GTIN	4045197077943
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Tvar C (2 – 3chodý náběh).

Minimální náchylnost k zadírání.

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!

Doporučenými následnými produkty jsou č. 135960 – 136158.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 2,5 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$: 140 mm

Stopka \varnothing : 16 mm

Stopka 4hran: 12 mm

Otvor pod závit \varnothing : 17,5 mm

Technický popis

Stoupání závitu	2,5 mm
Počet břitů Z	4
Počet drážek na třísky	4
Závit \varnothing	20 mm
Náběhový úhel	50 stupeň
Otvor pod závit \varnothing	17,5 mm
Norma	DIN 376

Stopka Ø	16 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	140 mm
Stopka 4hran	12 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	60 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M20
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená