

**Strojní závitník HSS-E tvar C, TiN, M: M4****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	135900 M4
GTIN	4045197077875
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Tvar C** (2 – 3chodý náběh).

Minimální náchylnost k zadírání.

Upozornění:**K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!****Doporučenými následnými produkty jsou č. 135960 – 136158.**

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,7 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$: 63 mmStopka \varnothing : 4,5 mm

Stopka 4hran: 3,4 mm

Otvor pod závit \varnothing : 3,3 mm**Technický popis**

Závit \varnothing	4 mm
Počet drážek na třísky	3
Otvor pod závit \varnothing	3,3 mm
Stoupání závitů	0,7 mm
Náběhový úhel	50 stupeň
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 371

Stopka Ø	4,5 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	63 mm
Stopka 4hran	3,4 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	12 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M4
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená