



Ruční závitníky sada, bez povlaku, G: G1/8



Údaje o objednávce

Artikové číslo	130650 G1/8
GTIN	4045197067753
Třída artiklu	12G

Popis

Provedení:

2-dílná sada, skládající se z předřezávacího a dokončovacího závitníku.

Použití:

Pro válcový trubkový závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 28

Závit Ø: 9,73 mm

Celková délka L: 63 mm

Ø stopky D_s: 7 mm

Stopka 4hran □: 5,5 mm

Ø otvoru pod závit: 8,8 mm

Technický popis

Stoupání závitu	0,907 mm
Chodů na palec	28
Ø otvoru pod závit	8,8 mm
Závit Ø	9,73 mm
Řezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	7 mm

Celková délka L	63 mm
Stopka 4hran □	5,5 mm
Hloubka závitů	29,19 mm
Rozměr závitů	G1/8
Povlak	bez povlaku
Druh závitů	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5157
Tvar náběhu	C
Tvar náběhu	D
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém a průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Ruční závitník
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití		
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Uni	vhodný		

Olej	vhodný
suché	omezené použití