

**Garant****Strojní závitník HSS-E typ C, vaporizovaný, M: M2,3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	135850 M2,3
GTIN	4045197077660
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****Tvar C** (2 – 3chodý náběh). Se starým profilem DIN.

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,4 mm

Celková délka L: 45 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 2,8 mm

Stopka 4hran □: 2,1 mm

Ø otvoru pod závit: 1,9 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitů	0,4 mm
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	1,9 mm
Závit Ø	2,3 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Celková délka L	45 mm
Stopka 4hran □	2,1 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	6,9 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M2,3
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Uni	vhodný		

Olej	vhodný
mokrý max.	omezené použití