

Garant**TK výstružník HPC průchozí otvor, TiAlN, Jmenovitý Ø DC: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	164350 12
GTIN	4045197328564
Třída artiklu	10N

Popis**DŮLEŽITÉ: Artikl je konfigurovatelný**Jmenovitý Ø D_c: 12 mm

Ø rozsahu: 11.71 - 12.2 mm, Intervall: 0,001

Provedení:

Provedení pro NC stroje se sudým Ø stopky pro standardizované upínače speciálně v **hydraulických** nebo **vysoce přesných upínacích trnech**. Pro dosažení **nejvyšší přesnosti obvodové házivosti** a **bezpečnosti procesu**. Již není nutné pořizovat zvláštní upínače. S vnitřním přívodem chladiva pro **použití v rozsahu HPC** pro snížení výrobních nákladů.

Výstružníky se vybrušují pro lícování dle Vašich údajů.

S krátkými břity a levotočivou spirálou.

Použití:K **vystružování HPC/HSC** u **průchozích otvorů**.**Upozornění:****K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!****Doporučeným následným produktem je č. 164420.**

Použití při způsobu vrtání: Při průchozím otvoru

Počet břitů Z: 6

Ø rozsahu: 11,71 - 12,2 mm

Délka břitu L_c: 20 mmDélka vyložení L₁: 71 mm

Celková délka L: 120 mm

Počet břitů Z: 6

Ø stopky D_s: 12 mm**Technický popis**

Tolerance stopky	h6
------------------	----

Jmenovitý $\varnothing D_c$	12 mm
Délka vyložení L_1	71 mm
Posuv f v INOXu < 900 N/mm ²	0,2 mm/ot,
\varnothing stopky D_s	12 mm
Celková délka L	120 mm
Délka břitu L_c	20 mm
\varnothing rozsahu	11,71 - 12,2 mm
Počet břitů Z	6
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Vnitřní chlazení	Ano, při 25 barech
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění	HPC
Použití při způsobu vrtání	Při průchozím otvoru
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Phillips, bit

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	25 m/min	M
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		