

**Strojní závitník HSS-E-PM tvar C 6G, TiAlN, M: M3****Údaje o objednávce**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 136155 M3 |
| GTIN | 4045197272249 |
| Třída artiklu | 11H |

Popis**Provedení:****Tvar C** (2 – 3chodý náběh).**Třída tolerance ISO 3 / 6G****Použití:**

Pro obrobky, které budou opatřené **galvanicky naneseným ochranným povrchem**, nebo jež se v důsledku tvrzení smršť'ují.

Upozornění:**K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!****Doporučenými následnými produkty jsou č. 135960 – 136158.**

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 3 6G

Stoupání závitů: 0,5 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$: 56 mmStopka \varnothing : 3,5 mm

Stopka 4hran: 2,7 mm

Otvor pod závit \varnothing : 2,5 mm**Technický popis**

| | |
|------------------------|-----------|
| Počet břitů Z | 3 |
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Stoupání závitů | 0,5 mm |
| Závit \varnothing | 3 mm |
| Náběhový úhel | 50 stupeň |

| | |
|----------------------------------|---|
| Otvor pod závit Ø | 2,5 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Stopka Ø | 3,5 mm |
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 56 mm |
| Stopka 4hran | 2,7 mm |
| Toleranční třída | ISO 3 6G |
| Řezný materiál | HSS E PM |
| Hloubka závitů | 9 mm |
| Druh závitů | M |
| Rozměr závitů | M3 |
| Povlak | TiAlN |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | DIN 13 |
| Tvar náběhu | C |
| Úhel sklonu šroubovice | 40 stupeň |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | do 3xD při slepém otvoru |
| Směr řezu | pravý |
| Typ nástroje na závity | strojný závitník pro dynamické obrábění |
| Barevný kroužek | zelená |