

Garant**Strojní závitník, levý závit HSS-E 6H, vaporizovaný, M-LH: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	136180 M3
GTIN	4045197078384
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Levořezný. Se silnou levotočivou spirálou,** pro optimální odvádění třísek.

Druh závitů: M-LH

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,5 mm

Celková délka L: 56 mm

Ø stopky D_s: 3,5 mm

Stopka 4hran □: 2,7 mm

Ø otvoru pod závit: 2,5 mm

Technický popis

Závit Ø	3 mm
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitů	0,5 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	3,5 mm
Celková délka L	56 mm
Stopka 4hran □	2,7 mm

Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	9 mm
Druh závitů	M-LH
Rozměr závitů	M3 LH
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu	levý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Uni	vhodný		

Olej	vhodný
mokrý max.	omezené použití