

Garant**TK výstružník HPC průchozí otvor, TiAlN, Jmenovitý Ø DC: 6,5 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	164352 6,5
GTIN	4045197675552
Třída artiklu	10N

Popis**Provedení:**

Provedení pro NC stroje se sudým Ø stopky pro standardizované upínače speciálně v **hydraulických** nebo **vysoce přesných upínacích trnech**. Pro dosažení **nejvyšší přesnosti obvodové házivosti** a **bezpečnosti procesu**. Již není nutné pořizovat zvláštní upínače. S vnitřním přívodem chladiva pro **použití v rozsahu HPC** pro snížení výrobních nákladů.

Výstružníky se vybrušují pro lícování dle Vašich údajů.

Velmi světlý, transparentní povlak TiAlN.

S krátkými břity a levotočivou spirálou.

Použití:

K **vystružování HPC/HSC u průchozích otvorů**.

Použití při způsobu vrtání: Při průchozím otvoru

Počet břitů Z: 6

Rozsah Ø: 6,21 - 6,7 mm

Délka břitu L_c: 16 mm

Délka vyložení L₁: 59 mm

Celková délka L: 100 mm

Počet břitů Z: 6

Stopka Ø D_s: 8 mm

Technický popis

Jmenovitý Ø D _c	6,5 mm
Tolerance stopky	h6
Posuv f v titanu > 850 N/mm ²	0,09 mm/ot,
Délka vyložení L ₁	59 mm

Stopka $\varnothing D_s$	8 mm
Celková délka L	100 mm
Délka břitu L_c	16 mm
Rozsah \varnothing	6,21 - 6,7 mm
Počet břítů Z	6
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Vnitřní chlazení	Ano, při 25 barech
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění	HPC
Použití při způsobu vrtání	Při průchozím otvoru
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Vystružovací nástroj s břity, které nelze uvolnit