

Garant**Strojní závitník typ B DIN 376, bez povlaku, M: M2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131200 M2
GTIN	4045197069030
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.**

Všechny velikosti: Stopka **dle DIN 376** (= Ø stopky zúžený), díky tomu použitelný pro větší hloubky. Vel. M2; M2,5; M3 **bez čtyřhranu. ISO 2 6H**

HSS-E**Technický popis**

Stoupání závitu	0,4 mm
Ø otvoru pod závit	1,6 mm
Počet drážek na třísky	2
Počet břitů Z	2
Závit Ø	2 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	1,4 mm
Celková délka L	45 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	6 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M2

Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		