

**Garant****Kuželový záhlubník TK 100°, bez povlaku, Vnější Ø DC: 12,4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150025 12,4
GTIN	4045197543042
Třída artiklu	11M

**Popis****Provedení:**

Snadné a plynulé zahlubování a odjehlování.

Velmi **stabilní konstrukce** s **TK hlavou**, pro nejvyšší namáhání. Speciálně pro **obtížně obrobitelné materiály**.

**Technický popis**

Tolerance stopky	h9
Posuv f v Inconel®	0,05 mm/ot,
Vnější Ø	12,4 mm
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	4 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Celková délka L	55 mm
Počet břitů Z	5
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	100 stupeň
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Stopka	válcová stopka s h9

Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	růžová
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6 m/min	S
Inconel	vhodný	5 m/min	S
GFK	vhodný	5 m/min	N
CFK	vhodný	5 m/min	N
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		