

Garant**Strojní závitník typ B DIN 376, bez povlaku, M: M24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131200 M24
GTIN	4045197069177
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****Všechny velikosti:** Stopka **dle DIN 376** (= Ø stopky zúžený), díky tomu použitelný pro větší hloubky. Vel. M2; M2,5; M3 **bez čtyřhranu. ISO 2 6H****HSS-E****Technický popis**

Stoupání závitu	3 mm
Počet břitů Z	3
Závit Ø	24 mm
Ø otvoru pod závit	21 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	18 mm
Celková délka L	160 mm
Stopka 4hran □	14,5 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitu	72 mm
Druh závitu	M

Rozměr závitu	M24
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		