

**Garant****Strojní závitník HSS-E-PM typ B, bez povlaku, M: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131280 M3
GTIN	4045197069399
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****S utvařečem třísky.****Výhoda:**

Vyšší odolnost proti opotřebení.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,5 mm

Celková délka L: 56 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Stopka 4hran □: 2,7 mm

Ø otvoru pod závit: 2,5 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	0,5 mm
Závit Ø	3 mm
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D <sub>s</sub>	3,5 mm
Celková délka L	56 mm

Stopka 4hran □	2,7 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E PM
Hloubka závitu	9 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M3
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	15 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	18 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	18 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	18 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	9 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

