

**Garant****Strojní závitník, vaporizovaný, MF: 3X0,35****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	136260 3X0,35
GTIN	4045197079107
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:**

Vaporizovaný povrch, snížený sklon k zadírání.

Druh závitů: MF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 0,35 mm

Celková délka L: 56 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 2,2 mm

Ø otvoru pod závit: 2,65 mm

**Technický popis**

Závit Ø	3 mm
Počet drážek na třísky	3
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	2,65 mm
Stoupání závitů	0,35 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,2 mm
Celková délka L	56 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374

Hloubka závitů	9 mm
Druh závitů	MF
Rozměr závitů	M3×0,35
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
GG(G)	omezené použití	9 m/min	K
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		