

**Garant****Strojní závitník 6G DIN 376, bez povlaku, M: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131350 M10
GTIN	4045197069672
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:****S utvařečem třísky. Tolerance ISO 3 / 6G = přesah 0,02 – 0,04 mm.****Všechny velikosti:** Stopka **dle DIN 376 (= stopky Ø zúžený)**, díky tomu použitelný pro větší hloubky.**Použití:**Pro obrobky, které budou opatřené **galvanicky naneseným ochranným povrchem**, nebo jež se v důsledku tvrzení smršťují.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 3 6G

Stoupání závitu: 1,5 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D<sub>s</sub>: 7 mm

Stopka 4hran □: 5,5 mm

Ø otvoru pod závit: 8,5 mm

**Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	10 mm
Stoupání závitu	1,5 mm
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	8,5 mm

Norma	DIN 376
Ø stopky $D_s$	7 mm
Celková délka L	100 mm
Stopka 4hran □	5,5 mm
Toleranční třída	ISO 3 6G
Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	30 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M10
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 3xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

