

Garant**Strojní závitník dlouhý, bez povlaku, M: M5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131800 M5
GTIN	4045197070364
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Dlouhá stopka (se zúženým Ø stopky pro větší použití ve větších hloubkách).****Výhoda:**Obzvláště vhodný **pro řezání závitů na obtížně přístupných místech.**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 357

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,8 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 3,5 mm

Stopka 4hran □: 2,7 mm

Ø otvoru pod závit: 4,2 mm

Technický popis

Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Závit Ø	5 mm
Počet břitů Z	3
Stoupání závitu	0,8 mm
Norma	DIN 357
Ø stopky D _s	3,5 mm
Celková délka L	100 mm

Stopka 4hran □	2,7 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS
Hloubka závitu	10 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M5
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	A
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
GG(G)	omezené použití	9 m/min	K
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		