

Garant**Strojní závitník dlouhý, bez povlaku, M: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131800 M3
GTIN	4045197070333
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Dlouhá stopka (se zúženým Ø stopky pro větší použití ve větších hloubkách).****Výhoda:**Obzvláště vhodný **pro řezání závitů na obtížně přístupných místech.**

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 357

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 0,5 mm

Celková délka L: 70 mm

Ø stopky D_s: 2,2 mm

Ø otvoru pod závit: 2,5 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Stoupání závitu	0,5 mm
Počet drážek na třísky	3
Závit Ø	3 mm
Norma	DIN 357
Ø stopky D _s	2,2 mm
Celková délka L	70 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H

Řezný materiál	HSS
Hloubka závitů	6 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M3
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	A
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2xD při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
GG(G)	omezené použití	9 m/min	K
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		