

**Strojní závitník, TiCN, Palec: G3/4****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	137700 G3/4
GTIN	4045197080042
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**

Pro ještě vyšší výkon. Lze použít s **emulzí** (nejméně 8 % podílu maziva). **HSS**

Použití:

Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!

Doporučeným následným produktem je č. 137750.

Druh závitu: G

Vrcholový úhel: 55 stupeň

Norma: DIN 5156

Tvar náběhu: C

Úhel sklonu šroubovice: 40 stupeň

vnitřní chlazení: false

Řezný materiál: HSS

Chodů na palec: 14

Závit Ø: 26,44 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 140 mm

Stopka Ø: 20 mm

Stopka 4-hran: 16 mm

Otvor pod závit Ø: 24,5 mm

Technický popis

Chodů na palec	14
Otvor pod závit Ø	24,5 mm
Závit Ø	26,44 mm

Náběhový úhel	50 stupeň
Počet drážek na třísky	5
Počet břitů Z	5
Stoupání závitu	1,814 mm
Řezný materiál	HSS
Stopka Ø	20 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	140 mm
Stopka 4hran	16 mm
Hloubka závitu	52,88 mm
Rozměr závitu	G3/4
Povlak	TiCN
Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá