



## Strojní závitník HSS-E typ E, TiN, palec: G1/8



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	137800 G1/8
GTIN	4045197080097
Třída artiklu	11H

### Popis

#### Provedení:

Povlakovaný povrch s vysokou tvrdostí. Lze použít s **emulzí** (nejméně 8 % podílu maziva).

#### Použití:

**Pro válcový trubkový závit Whitworth** DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

#### Upozornění:

**K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!**

**Doporučeným následným produktem je č. 137805.**

Druh závitu: G

Vrcholový úhel: 55 stupeň

Norma: DIN 5156

Tvar náběhu: E

Úhel sklonu šroubovice: 40 stupeň

vnitřní chlazení: false

Řezný materiál: HSS E

Chodů na palec: 28

Závit Ø: 9,73 mm

Celková délka  $L_{\text{celk.}}$ : 90 mm

Stopka Ø: 7 mm

Stopka 4-hran: 5,5 mm

Otvor pod závit Ø: 8,8 mm

### Technický popis

Otvor pod závit Ø	8,8 mm
Náběhový úhel	50 stupeň
Počet břitů Z	4

Stoupání závitu	0,907 mm
Závit Ø	9,73 mm
Chodů na palec	28
Počet drážek na třísky	4
Řezný materiál	HSS E
Stopka Ø	7 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	90 mm
Stopka 4hran	5,5 mm
Hloubka závitu	19,44 mm
Rozměr závitu	G1/8
Povlak	TiN
Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	E
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená