

**Garant****Strojní závitník, vaporizovaný, G: G2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	137350 G2
GTIN	4045197079930
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:**Vaporizovaný povrch, snížený sklon k zadírání. **HSS****Použití:****Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).****Technický popis**

Závit Ø	59,61 mm
Počet drážek na třísky	6
Počet břitů Z	6
Ø otvoru pod závit	57 mm
Chodů na palec	11
Stoupání závitu	2,309 mm
Řezný materiál	HSS
Ø stopky D <sub>s</sub>	45 mm
Celková délka L	220 mm
Stopka 4hran □	32,5 mm
Hloubka závitu	119,22 mm
Rozměr závitu	G2
Povlak	vaporizovaný

Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		