

Garant**Strojní závitník, bez povlaku, UNC: 1-8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	137860 1-8
GTIN	4045197080288
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 20°. HSS****Použití:****Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.****Technický popis**

Počet drážek na třísky	4
Chodů na palec	8
Závit Ø	25,4 mm
Počet břitů Z	4
Ø otvoru pod závit	22,25 mm
Stoupání závitu	3,175 mm
Norma	DIN 376
Řezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	20 mm
Celková délka L	160 mm
Stopka 4hran □	16 mm
Hloubka závitu	50,8 mm
Druh závitu	UNC

Rozměr závitu	1-8 UNC
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	20 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		