

Garant**Strojní závitník, vaporizovaný, G: G1/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	137350 G1/8
GTIN	4045197079848
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**Vaporizovaný povrch, snížený sklon k zadírání. **HSS-E****Použití:****Pro válcový trubkový závit Whitworth** DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Řezný materiál: HSS E

Chodů na palec: 28

Závit Ø: 9,73 mm

Celková délka L: 90 mm

Ø stopky D_s: 7 mm

Stopka 4hran □: 5,5 mm

Ø otvoru pod závit: 8,8 mm

Technický popis

Chodů na palec	28
Počet břitů Z	3
Závit Ø	9,73 mm
Stoupání závitu	0,907 mm
Ø otvoru pod závit	8,8 mm
Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	7 mm
Celková délka L	90 mm

Stopka 4hran □	5,5 mm
Hloubka závitu	29,19 mm
Rozměr závitu	G1/8
Povlak	vaporizovaný
Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		