



## Strojní závitník HSS-E typ E, TiN, palec: G3/8



### Údaje o objednávce

Číslo objednávky	137800 G3/8
GTIN	4045197080110
Třída artiklu	11H

### Popis

#### Provedení:

Povlakovaný povrch s vysokou tvrdostí. Lze použít s **emulzí** (nejméně 8 % podílu maziva).

#### Použití:

**Pro válcový trubkový závit Whitworth** DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

#### Upozornění:

**K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!**

**Doporučeným následným produktem je č. 137805.**

Druh závitu: G

Vrcholový úhel: 55 stupeň

Norma: DIN 5156

Tvar náběhu: E

Úhel sklonu šroubovice: 40 stupeň

vnitřní chlazení: false

Řezný materiál: HSS E

Chodů na palec: 19

Závit Ø: 16,66 mm

Celková délka  $L_{celk.}$ : 100 mm

Stopka Ø: 12 mm

Stopka 4-hran: 9 mm

Otvor pod závit Ø: 15,25 mm

### Technický popis

Závit Ø	16,66 mm
Chodů na palec	19
Stoupání závitu	1,337 mm

Otvor pod závit Ø	15,25 mm
Počet drážek na třísky	4
Náběhový úhel	50 stupeň
Počet břitů Z	4
Řezný materiál	HSS E
Stopka Ø	12 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	100 mm
Stopka 4hran	9 mm
Hloubka závitů	33,32 mm
Rozměr závitů	G3/8
Povlak	TiN
Druh závitů	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	E
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená