

Garant**TK výstružník HPC slepý otvor, TiAlN, Jmenovitý Ø DC: 4,02mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	164392 4,02
GTIN	4045197363435
Třída artiklu	10N

Popis**Provedení:**

Verze pro NC stroje se sudým Ø stopky pro standardizované upínání speciálně v **hydraulických upínacích pouzdrech** nebo **vysoce přesných upínacích pouzdrech**. Pro dosažení **nejvyšší přesnosti obvodové házivosti a bezpečnosti procesu**. Není již nutné opatřovat zvláštní upínače. S vnitřním přívodem chladiva pro **použití HPC** a snížení výrobních nákladů.

Výrobní tolerance výstružníků:

Celočíselné průměry a Ø 0,5 = H7 dle DIN 1420

1/100 rozměry Ø 3,97 – 12,03: +0,004/0

S krátkými břity, přímé drážky.

Použití:

K **vystružování HPC/HSC** u **slepých otvorů**.

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!

Doporučeným následným produktem je č. 164425.

Použití při způsobu vrtání: u slepých otvorů

Toleranční Ø otvoru: 0 / 0,004

Počet břitů Z: 4

Toleranční Ø otvoru: 0 / 0,004

Délka břitu L_c: 12 mm

Délka vyložení L₁: 34 mm

Celková délka L: 75 mm

Počet břitů Z: 4

Ø stopky D_s: 6 mm

Technický popis

Jmenovitý Ø D _c	4,02 mm
----------------------------	---------

Délka vyložení L_1	34 mm
Tolerance stopky	h6
Posuv f v oceli $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,3 mm/ot,
\varnothing stopky D_s	6 mm
Celková délka L	75 mm
Délka břitu L_c	12 mm
Počet břitů Z	4
Doporučený \varnothing vrtání do oceli $< 1100 \text{ N/mm}^2$	3,9 mm
Toleranční \varnothing otvoru	0 / 0,004
Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Vnitřní chlazení	ano
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Strategie obrábění	HPC
Použití při způsobu vrtání	u slepých otvorů
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Phillips, bit

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	150 m/min	P
Ocel $< 900 \text{ N/mm}$	vhodný	120 m/min	P
Ocel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	120 m/min	P
GG	vhodný	80 m/min	K
GGG	vhodný	60 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		

