

Garant**Strojní závitník HSS-E typ C, vaporizovaný, G: G1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	137450 G1
GTIN	4045197079992
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**Vaporizovaný povrch, snížený sklon k zadírání. **HSS****Použití:****Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).****Technický popis**

Počet břitů Z	4
Chodů na palec	11
Počet drážek na třísky	4
Závit Ø	33,25 mm
Stoupání závitu	2,309 mm
Ø otvoru pod závit	30,75 mm
Řezný materiál	HSS
Ø stopky D _s	25 mm
Celková délka L	160 mm
Stopka 4hran □	20 mm
Hloubka závitu	66,5 mm
Rozměr závitu	G1
Povlak	vaporizovaný

Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokré max.	omezené použití		