

**Strojní závitník HSS-E typ E, TiN, palec: G1/2****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	137800 G1/2
GTIN	4045197080127
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:**

Povlakovaný povrch s vysokou tvrdostí. Lze použít s **emulzí** (nejméně 8 % podílu maziva).

**Použití:**

**Pro válcový trubkový závit Whitworth** DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

**Upozornění:**

**K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!**

**Doporučeným následným produktem je č. 137805.**

Druh závitu: G

Vrcholový úhel: 55 stupeň

Norma: DIN 5156

Tvar náběhu: E

Úhel sklonu šroubovice: 40 stupeň

vnitřní chlazení: false

Řezný materiál: HSS E

Chodů na palec: 14

Závit Ø: 20,96 mm

Celková délka  $L_{\text{celk.}}$ : 125 mm

Stopka Ø: 16 mm

Stopka 4-hran: 12 mm

Otvor pod závit Ø: 19 mm

**Technický popis**

Chodů na palec	14
Otvor pod závit Ø	19 mm
Závit Ø	20,96 mm

Náběhový úhel	50 stupeň
Stoupání závitu	1,814 mm
Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Řezný materiál	HSS E
Stopka Ø	16 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	125 mm
Stopka 4hran	12 mm
Hloubka závitu	41,9 mm
Rozměr závitu	G1/2
Povlak	TiN
Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	E
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená