

Garant**Strojní závitník, vaporizovaný, G: G1/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	137350 G1/2
GTIN	4045197079879
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:**Vaporizovaný povrch, snížený sklon k zadírání. **HSS-E****Použití:****Pro válcový trubkový závit Whitworth** DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Řezný materiál: HSS E

Chodů na palec: 14

Závit Ø: 20,96 mm

Celková délka L: 125 mm

Ø stopky D_s: 16 mm

Stopka 4hran □: 12 mm

Ø otvoru pod závit: 19 mm

Technický popis

Chodů na palec	14
Závit Ø	20,96 mm
Ø otvoru pod závit	19 mm
Počet drážek na třísky	4
Počet břitů Z	4
Stoupání závitu	1,814 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	16 mm

Celková délka L	125 mm
Stopka 4hran □	12 mm
Hloubka závitů	62,88 mm
Rozměr závitů	G1/2
Povlak	vaporizovaný
Druh závitů	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závitů	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

