

Garant**Strojní závitník dlouhý, bez povlaku, M: M16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131800 M16
GTIN	4045197070418
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Dlouhá stopka (se zúženým \varnothing stopky pro větší použití ve větších hloubkách).****Výhoda:**Obzvláště vhodný **pro řezání závitů na obtížně přístupných místech.**

Druh závitů: M

Řezný materiál: HSS

Norma: DIN 357

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitů: 2 mm

Celková délka L: 200 mm

 \varnothing stopky D_s : 12 mmStopka 4hran \square : 9 mm \varnothing otvoru pod závit: 14 mm**Technický popis**

\varnothing otvoru pod závit	14 mm
Počet břitů Z	3
Stoupání závitů	2 mm
Závit \varnothing	16 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 357
\varnothing stopky D_s	12 mm
Celková délka L	200 mm

Stopka 4hran □	9 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Řezný materiál	HSS
Hloubka závitu	32 mm
Druh závitu	M
Rozměr závitu	M16
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	A
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	Do 2×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
GG(G)	omezené použití	9 m/min	K
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		