



Strojní závitník, TiCN, Palec: G1/4



Údaje o objednávce

Číslo objednávky	137700 G1/4
GTIN	4045197080011
Třída artiklu	11H

Popis

Provedení:

Pro ještě vyšší výkon. Lze použít s **emulzí** (nejméně 8 % podílu maziva). **HSS-E**

Použití:

Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Upozornění:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!

Doporučeným následným produktem je č. 137750.

Druh závitu: G

Vrcholový úhel: 55 stupeň

Norma: DIN 5156

Tvar náběhu: C

Úhel sklonu šroubovice: 40 stupeň

vnitřní chlazení: false

Řezný materiál: HSS E

Chodů na palec: 19

Závit Ø: 13,16 mm

Celková délka $L_{celk.}$: 100 mm

Stopka Ø: 11 mm

Stopka 4-hran: 9 mm

Otvor pod závit Ø: 11,8 mm

Technický popis

Náběhový úhel	50 stupeň
Chodů na palec	19
Závit Ø	13,16 mm

Počet břitů Z	4
Počet drážek na třísky	4
Stoupání závitu	1,337 mm
Otvor pod závit Ø	11,8 mm
Řezný materiál	HSS E
Stopka Ø	11 mm
Celková délka L _{celk.}	100 mm
Stopka 4hran	9 mm
Hloubka závitu	26,32 mm
Rozměr závitu	G1/4
Povlak	TiCN
Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá