

**Strojní závitník, TiCN, Palec: G3/8****Údaje o objednávce**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 137700 G3/8   |
| GTIN             | 4045197080028 |
| Třída artiklu    | 11H           |

**Popis****Provedení:**

**Pro ještě vyšší výkon.** Lze použít s **emulzí** (nejméně 8 % podílu maziva). **HSS-E**

**Použití:**

**Pro válcový trubkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1** (ne pro spoje utěsněné závitem).

**Upozornění:**

**K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!**

**Doporučeným následným produktem je č. 137750.**

Druh závitu: G

Vrcholový úhel: 55 stupeň

Norma: DIN 5156

Tvar náběhu: C

Úhel sklonu šroubovice: 40 stupeň

vnitřní chlazení: false

Řezný materiál: HSS E

Chodů na palec: 19

Závit Ø: 16,66 mm

Celková délka  $L_{celk.}$ : 100 mm

Stopka Ø: 12 mm

Stopka 4-hran: 9 mm

Otvor pod závit Ø: 15,25 mm

**Technický popis**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Chodů na palec         | 19       |
| Počet drážek na třísky | 4        |
| Stoupání závitu        | 1,337 mm |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Závit Ø                          | 16,66 mm                                |
| Náběhový úhel                    | 50 stupeň                               |
| Počet břitů Z                    | 4                                       |
| Otvor pod závit Ø                | 15,25 mm                                |
| Řezný materiál                   | HSS E                                   |
| Stopka Ø                         | 12 mm                                   |
| Celková délka L <sub>celk.</sub> | 100 mm                                  |
| Stopka 4hran                     | 9 mm                                    |
| Hloubka závitů                   | 33,32 mm                                |
| Rozměr závitů                    | G3/8                                    |
| Povlak                           | TiCN                                    |
| Druh závitů                      | G                                       |
| Vrcholový úhel                   | 55 stupeň                               |
| Norma                            | DIN 5156                                |
| Tvar náběhu                      | C                                       |
| Úhel sklonu šroubovice           | 40 stupeň                               |
| Stopka                           | válcová stopka s h9                     |
| vnitřní chlazení                 | ne                                      |
| Použití při způsobu vrtání       | do 2xD při slepém otvoru                |
| Směr řezu                        | pravý                                   |
| Typ nástroje na závity           | strojní závitník pro dynamické obrábění |
| Barevný kroužek                  | modrá                                   |