

Garant**Strojní závitník, bez povlaku, UNC: 4-40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	137860 4-40
GTIN	4045197080134
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 20°. HSS-E****Použití:****Pro jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.**

Druh závitů: UNC

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Chodů na palec: 40

Závit Ø: 2,84 mm

Celková délka L: 56 mm

Ø stopky D_s: 3,5 mm

Stopka 4hran □: 2,7 mm

Ø otvoru pod závit: 2,35 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	2,35 mm
Chodů na palec	40
Počet břitů Z	3
Závit Ø	2,84 mm
Stoupání závitů	0,635 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 371
Řezný materiál	HSS E

Ø stopky D _s	3,5 mm
Celková délka L	56 mm
Stopka 4hran □	2,7 mm
Hloubka závitů	5,7 mm
Druh závitů	UNC
Rozměr závitů	4-40 UNC
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	20 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		