

Garant**TK kuželový záhlubník 90°, bez povlaku, Vnější Ø Dc: 16,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	150382 16,5
GTIN	4045197086532
Třída artiklu	11M

Popis**Provedení:**

Podobné DIN 335-C. Všechny záhlubníky se 3 břity, radiálně podbroušené. Pro zahlubování a začistování s hladkým chodem. Ø 6 a 8 v celotvrdokovovém provedení, od Ø 10 tvrdokovová hlava s naletovanou stopkou.

Technický popis

Ø předvrtání	3,2 mm
Tolerance stopky	h9
Posuv f v INOXu < 900 N/mm ²	0,14 mm/ot,
Vnější Ø	16,5 mm
Nejmenší Ø záhlubníku pro otvor od	3,2 mm
Pro kuželové zahlubování dle DIN 74 BF	M8
Ø stopky D _s	10 mm
Celková délka L	60 mm
Počet břitů Z	3
Povlak	bez povlaku
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 335 C

Stopka	válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlubník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	75 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	50 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	65 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	18 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	8 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	16 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	10 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	16 m/min	S
GG(G)	omezené použití	25 m/min	K
Grafit, GFK, CFK	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		