

Garant**Strojní závitník HSS-E-PM, TiN, M: M16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	131935 M16
GTIN	4045197532381
Třída artiklu	11H

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.**Použitelný i u **materiálů HARDOX (HARDOX ≤ 500)**.Lze použít s **emulzí** (podíl maziva nejméně 8 %).**Doporučení:**U materiálů **TOOLOX** a **HARDOX** doporučujeme vrtat větší Ø otvoru pod závit, než je uvedeno v normě **DIN**, a sice **větší o 0,05 až 0,3 mm** (viz tabulka).

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E PM

Norma: DIN 376

Toleranční třída: ISO 2X 6HX

Stoupání závitu: 2 mm

Celková délka L: 110 mm

Ø stopky D_s: 12 mm

Stopka 4hran □: 9 mm

Ø otvoru pod závit: 14 mm

Technický popis

Stoupání závitu	2 mm
Závit Ø	16 mm
Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	14 mm
Počet drážek na třísky	3
Norma	DIN 376

Ø stopky D _s	12 mm
Celková délka L	110 mm
Stopka 4hran □	9 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Řezný materiál	HSS E PM
Hloubka závitů	48 mm
Druh závitů	M
Rozměr závitů	M16
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	červená
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	9 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	7 m/min	P
TOOLOX 33	vhodný	7 m/min	H
TOOLOX 44	vhodný	5 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	vhodný	3 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	9 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	vhodný	7 m/min	M
CuZn	omezené použití	8 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		