

**KAESER**  
KOMPRESSOREN**Kompresor pro řemeslníky, Typ: 210/10W****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	079841 210/10W
GTIN	2050001676542
Třída artiklu	03R

**Popis****Provedení:**

Nerezové ventily, vysoce efektivní chlazení, bezúdržbové komponenty pro přenos síly, nádoba chráněná proti korozi; minimálně 10letá záruka na dokoupení náhradních dílů. Vysoký stupeň účinnosti při nízkých provozních nákladech. Kompaktní malý kompresor se stabilním podvozkem pro menší přívod vzduchu.

**Rozsah dodávky:**

Včetně filtrového regulátoru tlaku s manometrem, rychlospojka.

**Upozornění:**

Další dílenské kompresory je možno dodat na poptávku.

**Technický popis**

Objem tlakové nádoby	10 l
Maximální plnicí výkon	140 l/min
Hmotnost	29 kg
Délka	420 mm
Maximální sací výkon	210 l/min

Příkon	1,1 kW
Výška	650 mm
Maximální tlak (vzduch)	10 bar
Šířka	370 mm
Označení výrobce	210/10W
Druh produktu	Kompresor