

Garant**Strojní závitník, bez povlaku, M: M10****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 131850 M10 |
| GTIN | 4045197070500 |
| Třída artiklu | 11H |

Popis**Provedení:****Silný utvařec třísky. Vodicí část s mazacími drážkami,** avšak bez třískových drážek.**Výhoda:****Zvláště stabilní, optimální navádění a žádné dořezávání** při zpětném chodu.

Druh závitu: M

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 371

Toleranční třída: ISO 2 6H

Stoupání závitu: 1,5 mm

Celková délka L: 100 mm

Ø stopky D_s: 10 mm

Stopka 4hran □: 8 mm

Ø otvoru pod závit: 8,5 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------|---------|
| Stoupání závitu | 1,5 mm |
| Závit Ø | 10 mm |
| Počet břitů Z | 3 |
| Počet drážek na třísky | 3 |
| Ø otvoru pod závit | 8,5 mm |
| Norma | DIN 371 |
| Ø stopky D _s | 10 mm |
| Celková délka L | 100 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Stopka 4hran □ | 8 mm |
| Toleranční třída | ISO 2 6H |
| Řezný materiál | HSS E |
| Hloubka závitu | 30 mm |
| Druh závitu | M |
| Rozměr závitu | M10 |
| Povlak | bez povlaku |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň |
| Norma závitů | DIN 13 |
| Tvar náběhu | B |
| Stopka | Válcová stopka s h9 |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Použití při způsobu vrtání | Do 3xD při průchozím otvoru |
| Směr řezu | pravý |
| Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
| Barevný kroužek | bez |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | 13 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 15 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 15 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 15 m/min | P |
| GG(G) | omezené použití | 9 m/min | K |
| CuZn | omezené použití | 13 m/min | N |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý max. | omezené použití | | |

