

**Strojní závitník DIN 374, bez povlaku, UNF: 12-28****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	138002 12-28
GTIN	4045197595034
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 15°. HSS-E****Použití:****Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1.**

Druh závitu: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Chodů na palec: 28

Závit Ø: 5,49 mm

Celková délka L: 80 mm

Ø stopky D_s: 4 mm

Stopka 4hran □: 3 mm

Ø otvoru pod závit: 4,7 mm

Technický popis

Ø otvoru pod závit	4,7 mm
Počet drážek na třísky	3
Chodů na palec	28
Závit Ø	5,49 mm
Počet břitů Z	3
Norma	DIN 374
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	4 mm

Celková délka L	80 mm
Stopka 4hran □	3 mm
Hloubka závitu	10,96 mm
Stoupání závitu	0,907 mm
Druh závitu	UNF
Rozměr závitu	12-28 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	15 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	strojní závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		