

**Strojní závitník DIN 374, bez povlaku, UNF: 10-32****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	138002 10-32
GTIN	4045197595027
Třída artiklu	12H

Popis**Provedení:****Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 15°. HSS-E****Použití:****Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1.**

Druh závitu: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Chodů na palec: 32

Závit Ø: 4,83 mm

Celková délka L: 70 mm

Ø stopky D_s: 3,5 mm

Stopka 4hran □: 2,7 mm

Ø otvoru pod závit: 4,1 mm

Technický popis

Počet břitů Z	3
Počet drážek na třísky	3
Chodů na palec	32
Ø otvoru pod závit	4,1 mm
Závit Ø	4,83 mm
Norma	DIN 374
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	3,5 mm

Celková délka L	70 mm
Stopka 4hran □	2,7 mm
Hloubka závitů	9,66 mm
Stoupání závitů	0,794 mm
Druh závitů	UNF
Rozměr závitů	10-32 UNF
Povlak	bez povlaku
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	15 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro konvenční obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		