

**Strojní závitník, TiN, UNF: 7/8-14****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	138005 7/8-14
GTIN	4045197533470
Třída artiklu	11H

**Popis****Provedení:**

**Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 20°.** Se **speciálním povlakem TiN** pro **oceli odolné vůči rzi a kyselinám.** Použitelné s **emulzí** (podíl maziva minimálně 8 %).

**Použití:**

**Pro jednotný jemný závit UNF** ASME – B1.1.

Vrcholový úhel: 60 stupeň

Toleranční třída: 2B

Tvar náběhu: C

Úhel sklonu šroubovice: 20 stupeň

vnitřní chlazení: false

Použití při způsobu vrtání: do 2xD při slepém otvoru

Druh závitů: UNF

Řezný materiál: HSS E

Norma: DIN 374

Chodů na palec: 14

Závit Ø: 22,23 mm

Celková délka  $L_{celk.}$ : 125 mm

Stopka Ø: 18 mm

Stopka 4-hran: 14,5 mm

Otvor pod závit Ø: 20,4 mm

**Technický popis**

Závit Ø	22,23 mm
Otvor pod závit Ø	20,4 mm
Počet drážek na třísky	4

Chodů na palec	14
Náběhový úhel	50 stupeň
Počet břitů Z	4
Norma	DIN 374
Řezný materiál	HSS E
Stopka Ø	18 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	125 mm
Stopka 4hran	14,5 mm
Hloubka závitů	44,46 mm
Stoupání závitů	1,814 mm
Druh závitů	UNF
Rozměr závitů	7/8-14
Povlak	TiN
Vrcholový úhel	60 stupeň
Toleranční třída	2B
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	20 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	strojný závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá